



适用范围:

适用于半导体、电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、固化、焊接、退火等高温处理。

产品特点:

- ◆ 迅速脱氧: 该箱内胆采用不锈钢制造, 箱壁接缝全部采用氩弧焊焊接, 密封性能极佳, 能快速脱氧;
- ◆ 氮气功能: 可充入氮气、氩气等惰性气体, 实现气氛、无氧、降温之功能;
- ◆ 高效率: 稳定和快速的升温性能, 有助于提高产品质量和效率;
- ◆ 保温节能: 箱体与工作室之间填充高密度纤维棉作保温材料, 有效保温节能;
- ◆ 密封性好: 箱门与工作室外框设有耐高温无尘密封条和压紧装置, 有效地保证了箱体的密封性能;
- ◆ 置物架: 工作室室内设计可抽取的载物网板;
- ◆ 美观简洁: 设备外形美观, 操作简便, 控温灵敏准确;
- ◆ 宽泛的温度范围选择。



技术参数

规格参数 \ 型号			HOC-DZH30 (A,B,C)			HOC-DZH45 (A,B,C)			HOC-DZH50 (A,B,C)			HOC-DZH60 (A,B,C)		
内箱尺寸 (W*D*H) mm			300*300*300			400*450*400			500*500*500			600*600*600		
外型尺寸 (W*D*H) mm			560*520*1260			660*670*1360			760*720*1460			860*820*1560		
			660*960*1360			760*1130*1460			860*1160*1560			960*1260*1660		
			720*1020*1420			820*1150*1520			920*1220*1620			1020*1320*1720		
工作温度范围 (℃)			A:RT ~ 260 B:RT ~ 500 C:RT ~ 600											
性	控制精度 (℃)		± 0.5											
能	升温	温度℃	260	450	550	260	450	550	260	450	550	260	450	550
	时间	时间min	45	60	70	45	60	70	45	60	70	45	60	70
结	内外箱材质		内箱采用SUS # 304不锈钢板;外箱采用SPCC钢板粉体烤漆处理											
构	隔热保温材料		玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉											
说	密封材质		硅胶密封材料											
明	加热系统		不锈钢高速加热器											
控制系统			1.温度控制器:普通标准型/触摸屏PLC程序控制型; 2.计时器:0.1S ~ 9999H; 3.流量计(L/min)											
真空度			标准型真空/高真空											
真空系统			内置真空泵 (油泵)											
氮气系统			1.可充气体: 氮气、氩气等; 2.流量计: 10 ~ 70L/Min											
其它配件			隔层置物架 (两片)											
安全装置			真空泵系统负载保护, 控制负载保护, 超温负载保护, 故障警示灯											
功率 (KW)			2.5	4	4.5	4	5	6	5	8	9	6	9	11
电源AC (V)			220	380										
机器重量 (kg)			180	200	220	200	250	280	250	300	320	320	420	450
选配件			①冷阱; ②记录仪; ③油雾过滤器; ④氧含量分析仪; ⑤干泵; ⑥通讯接口; ⑦热板加热; ⑧快速冷却											
注: 1、以上数据均在环境温度 (QT) 25℃.工作室无负载条件下测得 2、可依客户要求制作, 满足客户的要求。本技术信息, 如有变动恕不另行通知 3、更多尺寸欢迎来电来邮咨询														